



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V

Надежные электронные драйверы для ламп SON и CDO, гарантирующие энергосбережение благодаря более эффективному управлению освещением в сравнении с магнитными драйверами. Кроме того, длительный срок службы (50 000 часов) помогает снизить затраты на обслуживание.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA
Длительность импульса пускового тока	0,02 ms
Входной ток (ном.)	0.5 A
Пиковый пусковой ток (макс.)	35 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	11
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	1,5 м
Тип соединения	Серия WAGO 804
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –30 до 55 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	Q
Соответствие требованиям и область применения	
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G) kV
Стандарт безопасности	IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует. Требования упомянутых стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.]
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220–240V
Полное название продукта	HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220–240V
Полный код продукта	871869653155600

PrimaVision BasePerform

Код заказа	913712008866
Материал № (12NC)	913712008866
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696531556

Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696531563

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

