



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

Εξαιρετικά αξιόπιστες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες SON και CDO, σχεδιασμένες για εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην παροχή καλύτερης απόδοσης φωτισμού σε σχέση με τις μαγνητικές διατάξεις οδήγησης και για εξοικονόμηση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 50.000 ώρες.

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,02 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.75 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	35 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	8
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	1,5 m
Τύπος βύσματος	WAGO, σειράς 804
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +55 °C


Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	Q
Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 607, 609, 926, 928 [Δεν υπάρχει πρότυπο για διατάξεις λαμπτήρων HID drivers. Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων να τηρούνται εάν αυτές θεωρούνται σχετικές με το προϊόν.]
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V

PrimaVision BasePerform

Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V
Full EOC	871869653157000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVXT150SON
Κωδικός παραγγελίας	53157000
Αρ. υλικού (12NC)	913712008966

Τοπικός κωδικός	HID-PVXT150SON
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696531570
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8718696531587

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

