



用于 MHN/CDM 灯的 HID 基础传动装置系统

GBMHA 150L 300I TS/I

齿轮箱是结合了电感镇流器、触发器以及补充电容的系统

产品数据


操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz

布线	
连接圈类型	螺钉

产品数据	
订单产品名称	GBMHA 150L 300I TS/I

完整的产品名称	GBMHA 150L 300I TS/I
完整产品代码	872790006467400
订购代码	913713016444
材料编号 (12NC)	913713016444
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8727900064674
计算器 - 每个外包装箱中的包数	8
EAN/UPC - 案例	8727900064933

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
GBMHA 150L 300I TS/I	4.0 mm	90.0 mm	260 mm	206 mm	120 mm	78.0 mm