



用于 HPL and HPI(PLUS) 灯的 HID 基础镇流器

BHLE 400L 200 TS

浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
审批和申请	
批准标志	CE 标志
产品数据	
订单产品名称	BHLE 400L 200 TS

完整的产品名称	BHLE 400L 200 TS
完整产品代码	697480505031400
订购代码	913713017342
材料编号 (12NC)	913713017342
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050314
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6974805050321

用于 HPL and HPI(PLUS) 灯的 HID 基础镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHLE 400L 200 TS	6.2 mm	64.5 mm	165.0 mm	144.0 mm	75.5 mm

