


# PHILIPS

## Lighting



# Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH


## BSNE 400L 300I TS

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Nhiệt độ	
Mã ứng dụng	L300 ITS	Nhiệt độ cuộn (Tối đa)	130 °C
Thiết kế	-	Chênh lệch nhiệt độ ở điều kiện bình thường	70 °C
Thông số vận hành và điện		Phê duyệt và Ứng dụng	
Điện áp đầu vào	220 V	Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận CCC
Tần số đầu vào	50 Hz	Thông số sản phẩm	
Hệ số công suất 100% tải (Tối thiểu)	0,45	Mã sản phẩm đầy đủ	694818229508800
Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)	-8%+6%	Tên sản phẩm khác	BSNE 400L 300I TS
Điện áp lưới điện an toàn (AC)	-10%+10%	EAN/UPC - Sản phẩm	6948182295088
Dòng điện đầu vào có điều chỉnh PF	2.4 A	Mã đơn hàng	913713019559
Dòng điện đầu vào không điều chỉnh PF	4.6 A	Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Hệ số công suất không bù PF (Danh định)	0,85	Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	4
Tổn hao công suất (Danh định)	31.8 W	Số vật liệu (12 chữ số)	913713019559
Đi dây		Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	4,500 kg
Loại đầu nối	Đinh vít		
Đặc tính của hệ thống			
Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức	400 W		

## Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

### Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSNE 400L 300I TS	6,3 mm	82 mm	165,0 mm	144 mm	96,0 mm

BSNE 400 L300 ITS

