



用于 TL5 灯的高频执行器 III

HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

TL5 荧光灯专用的高频电子镇流器，环保、低能耗。HF-P III TL5 镇流器可提供最大程度的多功能性，满足所有必需的商业级规格。此镇流器也可提供灯具降线束的技术效益，使其兼容 TL5 ECO 节能灯具。因此，此镇流器是整体高效照明系统的一部分，可帮助您或您的客户符合所需的国际或当地的能效规范。此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施。

产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
侵入电流宽度	0.25 ms
侵入电流峰值 (最大)	31 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称) 12	
布线	
连接器类型输入端子	WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线 (ALF 和 ADS) 和手动连线]
连接器类型输出端子	WAGO 251 通用连接器 [适用于自动连线 (ALF 和 ADS) 和手动连线]
温度	
环境温度范围	-25 °C 至 60 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	80 °C
最大外壳温度 (最大)	80 °C


机械和外壳	
外壳	L360x30x22
审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2 BAT
安全标准	IEC 61347-2-3
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标志 ENEC 证书 VDE-EMV 证书

产品数据	
订单产品名称	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
完整的产品名称	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
完整产品代码	872790086347500
订购代码	913713028166
材料编号 (12NC)	913713028166
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500881984
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12

用于 TL5 灯的高频执行器 III

EAN/UPC - 案例	8727900863475
--------------	---------------

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	4.2 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

