




HF-Performer III för TL5-lampor

HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC

HF-Performer III TL5 är en serie oerhört flexibla driftdon som uppfyller alla relevanta kommersiella specifikationer. Särskild teknologi för reduktion av ljusränder gör driftdonen kompatibla med energieffektiva TL5 ECO-lampor och hjälper dig och dina kunder att uppnå er internationella eller lokala energistandard. HF-Performer III TL5-driftdonen är det perfekta valet för nyinstallation eller byte inom en rad olika användningsområden i den kommersiella sektorn, inklusive allmän utanpåliggande belysning, kontorsbelysning samt belysning i parkeringsgarage, lagerlokaler och vattentäta applikationer.

Produktdata

Allmän information	
Användningskod	III
Typversion	IDC
Lamptyp	TL5/PL-L
Antal lampor	1 del/enhet
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ 28 B) (nom)	
Automatisk återtändning	Yes
Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Driftfrekvens (nom)	45 kHz
Tändningsmetod	Programmed Start
Crestfaktor (max)	1,7
Effektfaktor 100 % belastning (nom)	0,99
Tändningstid (max)	0,9 s

Nätspänningsprestanda (AC)	-8% - +6%
Nätspänningssäkerhet (AC)	-10% - +10%
Jordläckström (nom)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Konstant effektavvikelse	-2% / +2%
Driftfaktorsfaktor (nom)	1
Effektförluster (nom)	4,5 W
Startströmstopp (max)	24 A
Effektivitet vid full belastning [%]	91,86 %

Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Kabelkapacitet, ömsesidig induktans (nom)	200 pF

HF-Performer III för TL5-lampor

Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Kabellängd vid tjuvkoppling	0,75 m
Skalningslängd för kabel	8.0-9.0 mm
Master-slave för dubbla armaturer	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Diameter för ingångsterminal	0.50-1.00 mm ²
Genomskärning för utgångsterminal	0.50-1.00 mm ²
Kabelkapacitet för utgående kablar till jord (nom)	200 pF

Systemegenskaper

Specificerad effekt för driftdon-lampa	54/55 W
Specificerad lampeffekt med PL-L	54/55 W
Systemeffekt med PL-L	56W@55 W
Lampeffekt med PL-L	51.5W@55 W
Effektförlust med PL-L	4.5W@55 W
Specificerad lampeffekt med TL5	54/55 W
Systemeffekt med TL5	57.5 W@54W; 55.5W@50 W; W
Lampeffekt med TL5	53 W@54 W
Effektförlust med TL5	4.5 W@54 W
Specificerad lampeffekt med TL5 ECO	50 W
Systemeffekt med TL5-ECO	54.5 W
Lampeffekt med TL5 ECO	51W@50 W
Effektförlust med TL5 ECO	4.5 W@50 W

Temperatur

T-ambient (max)	60 °C
T-ambient (min)	-25 °C
T-ambient (min)	-25 °C
T-förvaring (max)	80 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C
T-tändning (max)	60 °C
T-tändning (min)	-25 °C

Mekanik och armaturhus

Armaturhus	L360x30x22
------------	------------

Nöddrift

Nominellt ljusflöde efter 60 sekunder	100% of EBLF
---------------------------------------	--------------

Batterispänning vid lamptändning	198-254 V
Normal driftspänning (DC)	220-240 V
Batterispänning vid lampdrift	176-254
Batterispänning vid garanterad drift	176-275 V
Batterispänning vid garanterad tändning	186-275 V
Ljusflödesfaktor för nöddriftdon (EBLF) (nom)	100 %
Nominellt ljusflöde efter 5 sekunder	50% of EBLF

Användning och godkännande

Energieffektivitetsindex	A2 BAT
IP-klassificering	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz-30 MHz	EN 55015 edition 7.1
EMI 30 MHz-1 000 MHz	-
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Prestandastandard	IEC 60929
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljöstandard	ISO 14001
Harmonisk strömutsläppsstandard	IEC 61000-3-2
EMC-immunitetsstandard	IEC 61547
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Standard för stötar	IEC 68-2-29 Eb
Luftfuktighetsstandard	EN 61347-2-3 clause 11
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Temperaturmärkning	Yes
Nödstandard	IEC 60598-2-22
Brum- och ljudnivå	< 30 dB(A)

Produktdata

Fullständig produktkod	872790086348200
Beställningsproduktnamn	HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
EAN/UPC – Produkt	8711500998217
Beställningsnummer	86348200
Lokal kod	7981224
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	913713028266
Net Weight (Piece)	0,252 kg

HF-Performer III för TL5-lampor

Måttskiss

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

