



# HF-Performer III para lámparas TL5

## HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Los balastros HF-Performer III TL5 ofrecen la máxima versatilidad y cumplen con todas las especificaciones de grado comercial necesarias. También ofrecen los beneficios adicionales de la tecnología de reducción de estrías de la lámpara, lo que hace que estos balastros sean compatibles con las lámparas TL5 ECO de bajo consumo. Como tal, estos balastros son parte de un sistema de iluminación general de alta eficacia que puede ayudarte a ti o a tus clientes a lograr cualquier código de energía local o internacional que debas cumplir. Los balastros HF-Performer III TL5 son la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de nueva construcción y modernización dentro del sector comercial, incluido el montaje general en superficie o la iluminación de oficinas, estacionamientos, almacenes, impermeabilización y otras aplicaciones. El balastro está diseñado principalmente para aplicaciones en interiores. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser Clase I como mínimo y debe estar suficientemente protegida contra el agua y el polvo. La instalación también debe estar protegida contra cualquier descarga eléctrica o cualquier otra protección eléctrica necesaria según se considere en dicha instalación y aplicación típicas.

### Datos del producto

| Operación y aspectos eléctricos                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Voltaje de entrada                                   | 220 a 240 V |
| Frecuencia de línea                                  | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                                | 50 a 60 Hz  |
| Ancho de corriente de irrupción                      | 0,25 ms     |
| Pico de corriente de irrupción (máx.)                | 24 A        |
| Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal) | 28          |

| Cableado                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminales de entrada de tipo de conector | Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual] |
| Terminales de salida de tipo de conector  | Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual] |

## HF-Performer III para lámparas TL5

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura                        |                                                    |
| Rango de temperatura ambiente      | -25 °C a 60 °C                                     |
| T° vida útil del estuche (nominal) | 80 °C                                              |
| T° estuche máxima (máx.)           | 80 °C                                              |
| Mecánica y carcasa                 |                                                    |
| Carcasa                            | L360x30x22                                         |
| Aprobación y aplicación            |                                                    |
| Código de protección de ingreso    | IP20 [Protección para los dedos]                   |
| Índice de eficiencia energética    | A2 BAT                                             |
| Estándar de seguridad              | IEC 61347-2-3                                      |
| Norma ambiental                    | ISO 14001                                          |
| Marcas de aprobación               | Marcado CE Certificado ENEC Certificado<br>VDE-EMV |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Información del producto             |                                 |
| Nombre del producto del pedido       | HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V |
| Nombre del producto completo         | HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V |
| Full EOC                             | 872790090504500                 |
| Código del pedido                    | 913713031066                    |
| N.º de material (12NC)               | 913713031066                    |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                               |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8711500999245                   |
| Numerador: paquetes por caja externa | 12                              |
| EAN/UPC - Caja                       | 8727900905045                   |

### Plano de dimensiones



| Product                         | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|---------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V | 4,2 mm | 22,0 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

