



HF-Performer III para TL5

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

HF-Performer III TL5 es un balasto electrónico de alta frecuencia sostenible y delgado para lámparas fluorescentes TL5 y TL5 Eco. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer III se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2 BAT.

Datos del producto

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción	0.25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	24 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28

Cableado

Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]
Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apto para el cableado automático (ALF y ADS) y manual]

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C

Temperatura máxima (máx.)	80 °C
---------------------------	-------

Mecánicos y de carcasa

Carcasa	L360x30x22
---------	------------

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2 BAT
Norma de seguridad	IEC 61347-2-3
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V
Nombre completo del producto	HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V
Full EOC	872790090504500
Código de pedido	90504500
Código 12NC	913713031066

HF-Performer III para TL5

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500999245
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12

Embalaje con código EAN/UPC	8727900905045
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 114-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

