



HF-Performer III TL-D-lampuille

HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet ovat erittäin monikäyttöisiä ja täyttävät muun muassa kaikki kaupalliseen käyttöön tarkoitettuilta valaisinjärjestelmiltä edellytetyt vaatimukset. Lisäetuna tasainen, verkkovirran vaihteluista riippumaton valo. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalauksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot


Käyttö- ja sähkö tiedot		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) 12 (nim.)	
Tulojännite	220–240 V		
Viivatiheys	50 to 60 Hz		
Syöttötaajuus	50–60 Hz		
Syttymisvirran leveys	0,35 ms		
Tehokerroin (murtoluku)	0.99		
Syttymisvirtapiikki (suurin)	31 A		
Johdotus		Tuloliitäntöjen liittintyyppi	
		WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]	

HF-Performer III TL-D -lampuille

Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...60 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 280x40x28
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001

Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Koko tuotenimi	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	872790091168800
Paikallisen koodin kuvaus	4008086
Tilauskoodi	91168800
Tuotekoodi (12NC)	913713031766
Paikallinen koodi	4008086
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500999689
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8727900911688

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

