




HF-PERFORMER III TL-D

HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TL-D III VSA's bieden maximale veelzijdigheid en voldoen aan alle noodzakelijke specificaties van commerciële klasse. Ze bieden ook de extra voordelen van techniek die streepvorming door de lamp vermindert, wat deze VSA's compatibel maakt met spaarlampen. Deze VSA's maken deel uit van een compleet verlichtingssysteem met hoge efficiëntie dat jou of je klanten kan helpen te voldoen aan elke internationale of lokale energierichtlijn die hen wordt opgelegd. HF-Performer III TL-D III VSA's zijn de ideale keuze voor een brede reeks nieuwbouw- en renovatietoepassingen in de commerciële sector, waaronder algemene opbouwmontage- of kantoorverlichting, parkeergarages, magazijnen, waterdicht en andere toepassingen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,35 ms
Arbeidsfactor	0.99
Aanloopstroom (max.)	31 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-25 °C t/m 60 °C

HF-PERFORMER III TL-D

Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Behuizing	L 280x40x28
-----------	-------------

Keurmerken en classificaties


Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A2 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE- EMV-certificaat

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
-----------------------------	---

Volledige productnaam	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	872790091168800
Bestelcode	91168800
Materiaalnr. (12NC)	913713031766
Lokale code	HFP336TLDIII
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500999689
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8727900911688

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

