



HF-Performer III para lámparas TL-D

HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Los balastos HF-Performer III TL-D ofrecen la máxima versatilidad y cumplen con todas las especificaciones de categoría comercial necesarias. Además, proporcionan los beneficios adicionales de la tecnología de reducción de estrías de la lámpara, lo que hace que estos balastos sean compatibles con lámparas de bajo consumo. Como tales, estos balastos forman parte de un sistema general de iluminación de alta eficacia que puede ayudarte a ti o a tus clientes a cumplir con cualquier código de energía internacional o local necesario. Los balastos HF-Performer III TL-D III son la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de construcciones nuevas o renovaciones dentro del sector comercial, que incluye montaje sobre superficies generales o iluminación de oficina, estacionamientos, depósitos, zonas impermeables y otras aplicaciones. EL balasto está diseñado principalmente para aplicaciones de interior. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser como mínimo Clase I y debe contar con suficiente protección contra el agua y el polvo. La instalación también debe tener protección ante sobretensiones o cualquier otra protección eléctrica que se considere necesaria en tales aplicaciones e instalaciones típicas.

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos		Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	
Voltaje de entrada	220 a 240 V		
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Ancho de corriente de irrupción	0,25 ms		
Factor de potencia (fracción)	0.99		
Pico de corriente de irrupción (máx.)	18 A		
		Cableado	
		Terminales de entrada de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]

HF-Performer III para lámparas TL-D

Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]
---	---

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
T° vida útil del estuche (nominal)	80 °C
T° estuche máxima (máx.)	80 °C

Mecánica y carcasa

Carcasa	L 280x30x28
----------------	-------------

Aprobación y aplicación


Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2 BAT
Estándar de seguridad	IEC 61347-2-3

Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprobación	Marcado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV

Información del producto

Nombre del producto del pedido	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Nombre del producto completo	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Full EOC	872790091170100
Código del pedido	913713031866
N.º de material (12NC)	913713031866
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500999702
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8727900911701

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

