



HF-Performer III for TL-D lamps

HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC

HF-Performer III TLD er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til TLD-lysrør. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer III-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Effektfaktor (brøk)	0.99
Startstrøm-topp (maks.)	18 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 251 universalkontakt [Passer til både automatisk kabling (ALF og ADS) og manuell kabling]
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 60 °C

Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	80 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 280x30x28
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2 BAT
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkjenningsmerker	CE-merking ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Fullstendig produktnavn	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC
Full EOC	872790091170100
Lokal kodebeskrivelse	3381074

HF-Performer III for TL-D lamps

Bestillingskode	91170100
Materialenr. (12NC)	913713031866
Lokal bestillingskode	3381074
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500999702

SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900911701

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

