



HF-Performer III для ламп TL-D

HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TLD – это надежный, компактный и высокочастотный ЭПРА для люминесцентных ламп TL-D. Он идеально подходит в случаях особого внимания к расходу электроэнергии. Серия HF-Performer III обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, при этом отличаясь эффективным использованием электроэнергии (CELMA EEI A2).

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0,35 ms
Коэффициент мощности (доля)	0.99
Пиковый пусковой ток (макс.)	28 А
Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В) (ном.)	12

Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]
Тип разъема выходных клемм	Универсальный разъем WAGO 251 [Подходит как для автоматической (ALF и ADS), так и для ручной проводки]

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –25 до 60 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	80 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	L 280x30x28

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2 BAT
Стандарт безопасности	IEC 61347-2-3
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV


HF-Performer III для ламп TL-D

Данные об изделии

Название продукта для заказа	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Полное название продукта	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Полный код продукта	872790091172500
Код заказа	913713031966

Материал № (12NC)	913713031966
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500999726
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8727900911725

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 мм	28,0 мм	280,0 мм	265,0 мм	30,0 мм



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify, Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 17 - Данные для изменения