

PHILIPS

Lighting



HF-Performer III for TL-D lamps

HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-Performer III TLD, TL-D floresan ampuller için sürdürülebilir, ince ve yüksek frekanslı bir elektronik balasttır. Yüksek enerji verimliliği gerektiren uygulamalar için idealdir. HF-Performer III serisi, sağlam bir tasarıma sahip olup tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılar ve enerji verimliliği sağlar (CELMA EEI A2).

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Ani Akım Genişliği	0,35 ms
Güç Faktörü (Kesir)	0.99
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	28 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	12
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	WAGO 251 evrensel konnektör [Hem otomatik kablolama (ALF ve ADS) hem de manuel kablolama için uygundur]
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	WAGO 251 evrensel konnektör [Hem otomatik kablolama (ALF ve ADS) hem de manuel kablolama için uygundur]
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-25 °C ila 60 °C

Muhafaza Ömrü (Nom)	80 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	80 °C
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	L 280x30x28
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Enerji Verimliliği İndeksi	A2 BAT
Güvenlik Standardı	IEC 61347-2-3
Çevre Standardı	ISO 14001
Onay İşaretleri	CE işareti ENEC sertifikası VDE-EMV sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Tam ürün adı	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Tam ürün kodu	872790091172500
Sipariş kodu	91172500
Malzeme No. (12NC)	913713031966
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

HF-Performer III for TL-D lamps

EAN/UPC - Ürün/Kutu 8711500999726


Numeratör - Büyük kutu başına paket 12

sayısı

EAN/UPC - Kutu

8727900911725

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

