

PHILIPS

Lighting



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II enerji tasarrufu, sistem esnekliği ve rakipsiz performans için yüksek oranda farklı teknolojisiyle en uygun maliyetli, güvenilir, ince ve hesaplı floresan çözümdür. Maliyet tasarrufu sağlayan HF-Selectalume II tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir. HF-Selectalume II spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar ve gömme aydınlatma armatürleri gibi ofis, perakende mağaza, sanayi, otel, restoran uygulamalarında ve kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle birlikte kurulduğu diğer uygulamalarda geniş ölçüde kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım içindir

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,5 mA
Ani Akım Genişliği	0,35 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	18 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B)	28
(Nom)	
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	WAGO 744 konnektör
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	WAGO 744 konnektör [Manüel kablolama için uygundur]


Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 55 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	75 °C
Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	L 280x30x28
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Enerji Verimliliği İndeksi	A2 BAT
Onay İşaretleri	F işareti CE işareti ENEC sertifikası CCC sertifikası C-Tick sertifikası PSB sertifikası TISI işareti SIRIM onayı CB Sertifikası CCC sertifikası VDE-EMV sertifikası

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Tam ürün adı	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Tam ürün kodu	872790090551900
Sipariş kodu	90551900
Malzeme No. (12NC)	913713032166
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500999290
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8727900905519

Boyutlu çizim



Product

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

