



# HF-Selectalume II for TL-D lamps

## HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II é a solução fluorescente mais rentável, fiável, económica e estreita, com uma tecnologia altamente eficiente em termos de poupança de energia, flexibilidade do sistema e desempenho sem igual. A solução economizadora HF-Selectalume II possui um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho. O HF-Selectalume II is destina-se à utilização em equipamentos de iluminação interior como focos, luzes descendentes e luminárias encastradas, que são maioritariamente utilizados em escritórios, lojas, indústria, hotéis, restaurantes e outras aplicações em que os dispositivos de controlo são instalados com actividade de comutação para ligar/desligar ocasional

### Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Amplio intervalo de temperatura ambiente	-15 °C a 50 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA	Características mecánicas e compartimento	
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms	Corpo	L 280x30x28
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	20 A	Aprovação e aplicação	
Cablagem		Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector WAGO 744	Índice de eficiência energética	A2
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector WAGO 744 [Apto para cablagem manual]	Marcas de aprovação	Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC Certificação C-Tick Certificação PSB Marcação TISI Aprovação

## HF-Selectalume II for TL-D lamps


SIRIM Certificação CB Certificação CCC  
Certificação VDE-EMV

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790090552600
Código de encomenda	90552600
N.º material (12NC)	913713032366

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500999306
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8727900905526

### Desenho dimensional



### Product

HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

