



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D är den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga och enastående lösningen för lysrör. Dessa driftdon ingår i ett totalt belysningsystem med hög effektivitet som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppfylla alla internationella eller lokala energiregler som ni måste följa. Driftdonen HF-Selectalume II TL-D är ett perfekt alternativ för många olika användningsområden inom den kommersiella sektorn, både vid nybyggen och eftermontering. Utöver allmänt utanpåliggande montage lämpar de sig för kontorsbelysning, parkeringsgarage, lagerlokaler vattentät användning och många andra användningsområden. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass I och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Produktdata


Drift och elektricitet		Kopplingstypens utgångsterminal	
Ingångsspänning	220–240 V	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Temperatur	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz	Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
Jordläckström (max)	0,5 mA	T-Case, livslängd (nom)	75 °C
Ingående ström, bredd	0,35 ms	T-Case max. (max)	75 °C
Startströmstopp (max)	28 A	Mekanik och armaturhus	
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)		Armaturhus	L 280x30x28
Kabalage			
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt		

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat PSB- certifiering TISI-märkning SIRIM- godkännande CB-certifikat CCC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Full EOC	872790089746300
Beskrivning av lokal kod	7981267
Beställningsnummer	89746300
Materialnummer (12NC)	913713032566
Lokal kod	7981267
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500999085
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8727900897463

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

