



HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Το μπάλαστ HF-Selectalume II TL-D είναι η πιο οικονομική, αξιόπιστη και εξαιρετική λύση για λαμπτήρες φθορισμού. Αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Selectalume II TL-D είναι η ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	18 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	28

Καλωδίωση	
Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 744
Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 744 [Κατάλληλο για χειροκίνητη ενσωμάτωση]
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Περιβλήμα	L 280x39x28
-----------	-------------

Έγκριση και Εφαρμογή


Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2/A2 BAT
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό CCC Πιστοποιητικό C-Tick Πιστοποίηση PSB Σήμανση TISI Έγκριση SIRIM Πιστοποιητικό CB Πιστοποιητικό CCC Πιστοποιητικό VDE-EMV

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
-----------------------------	--------------------------------------

Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090555700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFS3/418/TLDII
Κωδικός παραγγελίας	90555700
Αρ. υλικού (12NC)	913713032666
Τοπικός κωδικός	HFS3/418/TLDII
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500999320
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900905557

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

