



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D är den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga och enastående lösningen för lysrör. Dessa driftdon ingår i ett totalt belysningsystem med hög effektivitet som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppfylla alla internationella eller lokala energiregler som ni måste följa. Driftdonen HF-Selectalume II TL-D är ett perfekt alternativ för många olika användningsområden inom den kommersiella sektorn, både vid nybyggen och eftermontering. Utöver allmänt utanpåliggande montage lämpar de sig för kontorsbelysning, parkeringsgarage, lagerlokaler vattentät användning och många andra användningsområden. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass I och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,35 ms
Startströmstopp (max)	18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
28	
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 744-kontakt


Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 744-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 280x39x28

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A2/A2 BAT
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat CCC-certifikat C-Tick-certifikat PSB- certifiering TISI-märkning SIRIM- godkännande CB-certifikat CCC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Full EOC	872790090555700
Beskrivning av lokal kod	7981269
Beställningsnummer	90555700
Materialnummer (12NC)	913713032666
Lokal kod	7981269
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500999320
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8727900905557

Måttskiss



Product
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

