



HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL-D adalah solusi yang paling hemat biaya, andal, dan luar biasa untuk lampu neon. Ballast tersebut merupakan bagian dari sistem pencahayaan dengan efisiensi tinggi yang dapat membantu Anda atau pelanggan dalam meraih kode energi lokal atau internasional yang harus Anda patuhi. HF-Selectalume II TL-D merupakan pilihan ideal untuk berbagai aplikasi konstruksi dan retrofit baru dalam sektor komersial, termasuk pemasangan permukaan umum atau pencahayaan kantor, tempat parkir, gudang, aplikasi kedap air, dan aplikasi lainnya.

Product data


Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Arus Kebocoran Arde (Maks)	0,5 mA
Lebar Arus Masuk Tiba-Tiba	0,35 ms
Puncak Arus Masuk (Maks)	28 A
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)	12
Pengkabelan	
Terminal Input Tipe Konektor	Konektor WAGO 744
Terminal Output Tipe Konektor	Konektor WAGO 744 [Sesuai untuk kabel manual]
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-15 °C hingga 50 °C
Masa Pakai T-Case (Nom)	75 °C
T-Case Maksimum (Maks)	75 °C
Mekanis dan Housing	
Housing	L 280x39x28
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Indeks Efisiensi Energi	A2
Tanda Persetujuan	Penandaan F Penandaan CE Sertifikat ENEC Sertifikat CCC Sertifikat C-Tick Sertifikasi PSB Penandaan TISI Persetujuan SIRIM Sertifikat CB Sertifikat CCC Sertifikat VDE-EMV
Data Produk	
Nama produk pesanan	HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Nama lengkap produk	HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Kode produk lengkap	872790089747000

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Kode urutan	913713032766
No. Material (12NC)	913713032766
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500999092

Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8727900897470

Dimensional drawing



Product	HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz
---------	-----------------------------------

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

