



# HF-Selectalume II for TL-D lamps

## HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandards. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

### Produktdata


|                                             |                                              |                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Drift og elektronikk</b>                 |                                              | <b>Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)</b>                                                                                         |  |
| Inngangsspenning                            | 220 til 240 V                                | 75 °C                                                                                                                                                            |  |
| Line Frequency                              | 50 to 60 Hz                                  | <b>Maksimal temperatur for innfatningen (maks)</b>                                                                                                               |  |
| Inngangsfrekvens                            | 50 til 60 Hz                                 | 75 °C                                                                                                                                                            |  |
| Jordlekkasjestrøm (maks.)                   | 0,5 mA                                       | <b>Mekanikk og innfatning</b>                                                                                                                                    |  |
| Startstrøm-bredde                           | 0,35 ms                                      | <b>Armaturhus</b>                                                                                                                                                |  |
| Startstrøm-topp (maks.)                     | 28 A                                         | L 280x39x28                                                                                                                                                      |  |
| Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.) | 12                                           | <b>Godkjenning og bruksområde</b>                                                                                                                                |  |
| <b>Kabling</b>                              |                                              | <b>Ingress beskyttelseskode</b>                                                                                                                                  |  |
| Koblingstype på inngangsterminaler          | WAGO 744-kontakt                             | IP20 [Fingerbeskyttet]                                                                                                                                           |  |
| Koblingstype, utgangsterminaler             | WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling] | <b>Energieffektivitet</b>                                                                                                                                        |  |
| <b>Temperatur</b>                           |                                              | A2                                                                                                                                                               |  |
| Omgivelsestemperatur                        | -15 °C til 50 °C                             | <b>Godkjenningsmerker</b>                                                                                                                                        |  |
|                                             |                                              | F-merke CE-merke ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat PSB-sertifisering TISI-merke SIRIM-godkjenning CB-sertifikat CCC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat |  |

## HF-Selectalume II for TL-D lamps

| Produktdata                |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Fullstendig produktnavn    | HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                   | 872790089747000                   |
| Bestillingskode            | 89747000                          |
| Materialenr. (12NC)        | 913713032766                      |
| Lokal bestillingskode      | 3381065                           |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500999092 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10            |
| EAN/UPC – boks                    | 8727900897470 |

### Målskisse



| Product                           |
|-----------------------------------|
| HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz |

| Product                           | A1     | B1    | C1      | A2     | B2 | D1     |
|-----------------------------------|--------|-------|---------|--------|----|--------|
| HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz | 280 mm | 39 mm | 28,5 mm | 265 mm |    | 4,2 mm |

