



HF-Selectalume II TL5

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Temperatura	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Prąd upływu (Max)	0,5 mA	Mechanika i korpus	
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms	Obudowa	L 280x39x21,5
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	18 A	Certyfikaty i zastosowania	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Okablowanie		Wskaźnik efektywności energetycznej	A2/A2 BAT
Złącze wejściowe typu połączenia	Złączka WAGO 744	Oznaczenia Certyfikatów	Znak F Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CCC Certyfikat C-Tick Certyfikat PSB Znak TISI Zatwierdzenie SIRIM Certyfikat CB Certyfikat CCC Certyfikat VDE-EMV
Złącze wyjściowe typu połączenia	Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania]		

HF-Selectalume II TL5

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088335000
Kod zamówienia	88335000
Materiał Nr (12NC)	913713033066

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500998705
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8727900883350

Rysunki techniczne



Product	
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

