



HF-Selectalume II для ламп TL5

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II – наиболее рентабельное, надежное, компактное и доступное решение для флуоресцентного освещения. Оно отличается применением революционной технологии энергосбережения, гибкостью системы и непревзойденными рабочими характеристиками оборудования. Рентабельное решение HF-Selectalume II обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Selectalume II предназначается для применения со средствами внутреннего освещения, в том числе точечного и потолочного, с утопленными прожекторами. Подобные светильники часто используют магазины розничной торговли, офисы, гостиницы, промышленные помещения, рестораны и другие объекты с установленным оборудованием управления периодическим включением/выключением света.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики		Тип разъема выходных клемм	
Входное напряжение	220–240 В _т	Разъем WAGO 744 [Подходит для проводки вручную]	
Частота сети	50 to 60 Hz	Температура	
Входная частота	50–60 Hz	Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 55 °C
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA	Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Длительность импульса пускового тока	0,35 ms	Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Пиковый пусковой ток (макс.)	18 A	Механические компоненты и корпус	
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	28	Корпус	L 280x39x21.5
Проводка			
Клеммы входа, тип разъема	Разъем WAGO 744		

HF-Selectalume II для ламп TL5

Соответствие требованиям и область применения




Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2/A2 BAT
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE
	Сертификат ENEC Сертификат CCC
	Сертификат C-Tick Сертификат PSB
	Маркировка TISI Утверждение SIRIM
	Сертификат CB Сертификат CCC
	Сертификат VDE-EMV

Данные об изделии

Название продукта для заказа	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
------------------------------	------------------------------------

Полное название продукта	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	872790088335000
Код заказа	913713033066
Материал № (12NC)	913713033066
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500998705
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8727900883350

Чертеж размеров



Product

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 мм	39 мм	21,5 мм	265 мм		4,2 мм

