



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Produktdata


Drift og elektronikk		Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	
Inngangsspenning	220 til 240 V		75 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz		75 °C
Jordlekkasjestrom (maks.)	0,5 mA	Mekanikk og innfatning	
Startstrøm-bredde	0,35 ms	Armaturhus	L 280x30x21
Startstrøm-topp (maks.)	28 A	Godkjenning og bruksområde	
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12	Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Kabling		Energieffektivitet	A2 BAT
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 744-kontakt	Godkjenningsmerker	F-merking CE-merking ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat PSB-sertifisering TISI-merking SIRIM-godkjenning CB-sertifikat CCC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling]		
Temperatur			
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 50 °C		

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790090560100
Lokal kodebeskrivelse	3381057
Bestillingskode	90560100
Materialenr. (12NC)	913713033566

Lokal bestillingskode	3381057
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500999368
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8727900905601

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

