



HF-Selectalume II TL5-lampuille

HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 on erittäin kustannustehokas, luotettava ja varma ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja saneerauskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaisuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanlvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	20 A
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liittintyyppi	WAGO 744 -liitäntä

Lähtöliitäntän liittintyyppi	WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-15...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 280x30x21

HF-Selectalume II TL5-lampuille

Merkinnät ja luokitukset


Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojattu]
Energiatohokkuusluokka	A2 BAT
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus C-Tick-todistus PSB-todistus TISI-merkintä SIRIM-hyväksyntä CB-todistus CCC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Full EOC	872790090561800
Paikallisen koodin kuvaus	4008097
Tilauskoodi	90561800
Tuotekoodi (12NC)	913713033666
Paikallinen koodi	4008097
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500999375
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900905618

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm

