



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---------------------------------|----------------|
| Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |
| Frequenza di ingresso | Da 50 a 60 Hz |
| Corrente di dispersione (Max) | 0,5 mA |
| Larghezza corrente di spunto | 0,38 ms |
| Picco corrente di spunto (Max) | 28 A |

| Cablaggio | |
|--|---|
| Tipo di connettore terminali in ingresso | Connettore WAGO 744 |
| Tipo di connettore terminali di uscita | Connettore WAGO 744 [Adatto per il cablaggio manuale] |

| Temperatura | |
|----------------------------|-------------------|
| Range temperatura ambiente | Da -15 °C a 50 °C |

| | |
|--|-------|
| Temp. involucro per definire la durata (Nom) | 75 °C |
| Temp. massima involucro (Max) | 75 °C |

| Meccanica e corpo | |
|-------------------|-------------|
| Corpo | L 280x30x21 |

| Approvazione e applicazione | |
|---------------------------------|--|
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Indice di efficienza energetica | A2 BAT |
| Marchi di approvazione | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato CCC Certificato C-Tick Certificazione PSB Marchio TISI Approvazione SIRIM Certificato CB Certificato CCC Certificato VDE-EMV |



HF-Selectalume II for TL5 lamps

Dati del prodotto

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Nome prodotto ordine | HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Nome completo prodotto | HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC | 872790090562500 |
| Descrizione codice locale | HF2S254TL5 |
| Codice d'ordine | 90562500 |
| Codice materiale (12NC) | 913713033766 |
| Codice locale | HF2S254TL5 |

| | |
|---|---------------|
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500999382 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12 |
| EAN/UPC - Case | 8727900905625 |

Disegno tecnico



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz | 4,1 mm | 21,5 mm | 360,0 mm | 350,0 mm | 30,0 mm |

