



HF-Performeur III TL5

HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Le ballast HF-Performeur III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performeur III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).


Données du produit

Fonctionnement et électricité		Température maximale du produit (max.) 80 °C	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Mécanique et boîtier	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Corps du luminaire L 280x40x21	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Approbation et application	
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.25 ms	Indice de protection IP20 [Protection des doigts]	
Pic de courant d'appel (max.)	24 A	Classe énergétique A2 BAT	
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	28	Norme de sécurité IEC 61347-2-3	
Câblage		Norme environnementale ISO 14001	
Type de connecteur bornes d'entrée	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Homologation Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV	
Type de connecteur bornes de sortie	Connecteur universel WAGO 251 [Compatible avec le câblage automatique (ALF et ADS) et manuel]	Données du produit	
Température		Nom du produit de la commande HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	
Gamme de températures ambiantes	-25 °C à 60 °C	Nom de produit complet HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	
Durée de vie à la température du produit (nom.)	80 °C	Code EOC 871829172125300	
		Code de commande 72125300	
		Code 12NC 913713033966	
		Quantité par pack 1	

HF-Performer III TL5

Code EAN – Produit/Boîte	8718291721253
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291721260

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	4.2 mm	21.0 mm	280.0 mm	265.0 mm	39.0 mm

