



HF-Performer III cho bóng đèn TL5

HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Chấn lưu HF-Performer III TL5 có tính linh hoạt tối đa và đáp ứng tất cả các quy cách kỹ thuật áp dụng trong thương mại cần thiết. Các sản phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa từ công nghệ khử gợn sóng, nhờ đó khiến các chấn lưu này càng tương thích với các mẫu bóng đèn TL5 ECO tiết kiệm năng lượng. Như vậy, các chấn lưu này là một phần của hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao tổng thể có thể giúp bạn hoặc khách đáp ứng được mọi quy chuẩn năng lượng của quốc tế và của địa phương cần tuân thủ. Chấn lưu HF-Performer III TL5 là lựa chọn lý tưởng cho hàng loạt các ứng dụng xây lắp mới và tân trang trong lĩnh vực thương mại, bao gồm lắp nổi trên bề mặt nói chung hoặc các ứng dụng chiếu sáng văn phòng, gara đỗ xe, nhà kho, chống nước và nhiều ứng dụng khác. Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Chiều rộng dòng khởi động	0,25 ms
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	18 A
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	28

Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Đầu nối phổ thông WAGO 251 [Thích hợp cho cả đầu dây tự động (ALF và ADS) và đầu dây thủ công]
Loại đầu nối cực đầu ra	Đầu nối phổ thông WAGO 251 [Thích hợp cho cả đầu dây tự động (ALF và ADS) và đầu dây thủ công]
Nhiệt độ	
Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-25 °C đến 60 °C
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định)	80 °C

HF-Performer III cho bóng đèn TL5

Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	80 °C
Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	L 360x30x21
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Chỉ số hiệu quả năng lượng	A2 BAT
Tiêu chuẩn an toàn	IEC 61347-2-3
Tiêu chuẩn môi trường	ISO 14001
Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận ENEC Chứng chỉ VDE-EMV

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Tên sản phẩm đầy đủ	HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Mã sản phẩm đầy đủ	872790095224700
Mã đơn hàng	913713034066
Số vật liệu (12NC)	913713034066
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8727900952247
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8727900952254

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

