



# HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

## HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

### Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Temperatur	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Umgebungstemperaturbereich	-25 °C bis 60 °C
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäusetemperatur (Max)	80 °C
Einschaltstromweite	0,30 ms	Mechanik und Gehäuse	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.99	Gehäuse	L 360x30x21
Einschaltstrom (max.)	24 A	Genehmigung und Anwendung	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	20	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Verdrahtung		Energieeffizienzindex	A2 BAT
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]	Sicherheitsstandard	IEC 61347-2-3
Anschlussklemme sekundär	WAGO 251 Universalsteckverbinder [Geeignet für automatische (ALF und ADS) und manuelle Verdrahtung]	Umweltnorm	ISO 14001
		Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
Produktdaten		Bestell-Produktname	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

## HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC
Gesamt-Produktcode	872790095228500
Bestellcode	95228500
Material-Nr. (12NC)	913713034266
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900952285
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900952292

### Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

