



# HF-Performer III para lámparas TL5

## HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Los balastos HF-Performer III TL5 ofrecen la máxima versatilidad y cumplen con todas las especificaciones de grado comercial necesarias. También ofrecen los beneficios adicionales de la tecnología de reducción de estrías de la lámpara, lo que hace que estos balastos sean compatibles con las lámparas TL5 ECO de bajo consumo. Como tal, estos balastos son parte de un sistema de iluminación general de alta eficacia que puede ayudarte a ti o a tus clientes a lograr cualquier código de energía local o internacional que debas cumplir. Los balastos HF-Performer III TL5 son la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de nueva construcción y modernización dentro del sector comercial, incluido el montaje general en superficie o la iluminación de oficinas, estacionamientos, almacenes, impermeabilización y otras aplicaciones. El balastro está diseñado principalmente para aplicaciones en interiores. Para aplicaciones de exterior, la luminaria debe ser Clase I como mínimo y debe estar suficientemente protegida contra el agua y el polvo. La instalación también debe estar protegida contra cualquier descarga eléctrica o cualquier otra protección eléctrica necesaria según se considere en dicha instalación y aplicación típicas.

### Datos del producto


Operación y aspectos eléctricos		Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	
Voltaje de entrada	220 a 240 V		
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Ancho de corriente de irrupción	0,30 ms		
Factor de potencia (fracción)	0.99		
Pico de corriente de irrupción (máx.)	24 A		
		Cableado	
		Terminales de entrada de tipo de conector Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]	

## HF-Performer III para lámparas TL5

<b>Terminales de salida de tipo de conector</b>	Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]
<b>Temperatura</b>	
Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
T° vida útil del estuche (nominal)	80 °C
T° estuche máxima (máx.)	80 °C
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Carcasa	L 360x30x21
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Índice de eficiencia energética	A2 BAT
Estándar de seguridad	IEC 61347-2-3

<b>Norma ambiental</b>	ISO 14001
<b>Marcas de aprobación</b>	Marcado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Nombre del producto completo	HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790095228500
Código del pedido	913713034266
N.º de material (12NC)	913713034266
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8727900952285
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8727900952292

### Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

