



# HF-Performer III for TL5 lamps

## HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

L'HF-Performer III TL5 è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL5 e TL5 Eco. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2 BAT).

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice applicazione	III
Versione tipo	mk1
Tipo di lampada	TL5/PL-L
Numero di lampade	2 pezzo/unità
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	8
Riavvio automatico	Yes
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza operativa (Nom)	45 kHz
Metodo di accensione	Warm Start
Fattore di cresta (Max)	1,7
Fattore di potenza 100% del carico (Nom)	0,99
Tempo di accensione (Max)	0,9 s
Tensione di rete performance (CA)	-8% - +6%
Sicurezza tensione di rete (CA)	-10% - +10%

Corrente di dispersione (Nom)	0,5 mA
Larghezza corrente di spunto	0,38 ms
Deviazione wattaggio costante	-2%/+2%
Fattore reattore (Nom)	1,04
Perdite di potenza (Nom)	9-10 W
Picco corrente di spunto (Max)	35 A
Efficienza a carico max [%]	95,5 %

### Cablaggio

Tipo di connettore terminali in ingresso	WAGO 251 universal connector [ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Capacità cavi uscita Reciproca (Nom)	200 pF
Tipo di connettore terminali di uscita	WAGO 251 universal connector [ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Lunghezza cavi cablaggio a caldo	0,75 m
Lunghezza sguainatura	8,0-9,0 mm

## HF-Performer III for TL5 lamps

Installazione doppia Master/slave	Not applicable [ Master/Slave oper. not applicable]
Sezione trasversale terminale di ingresso	0.50-1.00 mm <sup>2</sup>
Sezione trasversale terminale di uscita	0.50-1.00 mm <sup>2</sup>
Capacità del cavo in uscita - Terra (Nom)	200 pF

### Caratteristiche del sistema

Potenza specificata reattore-lampada	80 W
Potenza della lampada specificata con PL-L	80 W
Potenza sistema con PL-L	87.5 W
Potenza della lampada con PL-L	80 W
Perdita di potenza con PL-L	7.5 W
Potenza della lampada specificata su TL5	80 W
Potenza sistema con TL5	89.6 W
Potenza della lampada con TL5	80 W
Perdita di potenza con TL5	9.6 W

### Temperatura

Temp. ambiente (Max)	60 °C
Temp. ambiente (Min)	-25 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	50 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. involucro per definire la durata (Nom)	85 °C
Temp. massima involucro (Max)	85 °C
Temp. accensione (Max)	60 °C
T. accensione (Min)	-25 °C

### Meccanica e corpo

Corpo	L 425x30x21
-------	-------------

### Funzionamento di emergenza

Emissione luminosa nominale dopo 60 secondi	100% of EBLF
Tensione batteria per accensione lampada	186-275 V
Tensione di esercizio normale (CC)	220-240 V
Tensione batteria per funzionamento lampada	176-275
Tensione batteria per funzionamento garantito	176-275 V
Tensione batteria per accensione garantita	186-275 V
Fattore del flusso luminoso reattore di emergenza (EBLF) (Nom)	100 %

Emissione luminosa nominale dopo 5 secondi	50% of EBLF
--	-------------

### Approvazione e applicazione

Indice di efficienza energetica	A2 BAT
Classificazione IP	IP 20 [ Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN 55015 edition 7.1
EMI 30 MHz ... 1000MHz	EN55022 level B
Standard di sicurezza	IEC 61347-2-3
Standard di performance	IEC 60929
Standard di qualità	ISO 9000:2000
Standard ambientale	ISO 14001
Standard emissioni armoniche di corrente	IEC 61000-3-2
Standard di immunità EMC	IEC 61547
Standard vibrazioni	IEC68-2-6 F c
Standard urti	IEC 68-2-29 Eb
Standard di umidità	EN 61347-2-3 clause 11
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV
Marchatura temperatura	Yes
Standard di emergenza	IEC 60598-2-22
Livello di ronzio e rumore	< 30 dB(A)

### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	872790095230800
Nome prodotto ordine	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Prodotto	8727900952308
Codice d'ordine	95230800
Codice locale	HF3P280HOPLL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Descrizione codice locale	REATOR ELETTRONICO FLUOR HF-P 280 TL5III
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	913713034366
Peso netto (al pezzo)	0,360 kg

# HF-Performer III for TL5 lamps

## Disegno tecnico

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm

HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

