



HF-Selectalume II TL5-lampuille

HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II TL5 on erittäin kustannustehokas, luotettava ja varma ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja saneerauskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalauksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,28 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	20 A
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liittintyyppi	WAGO 744 -liitäntä

Lähtöliitännän liittintyyppi	WAGO 744 -liitäntä [Sopii manuaaliseen johdotukseen]
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-15...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 280x30x21.5

HF-Selectalume II TL5-lampuille

Merkinnät ja luokitukset


Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A2/A2 BAT
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CCC-todistus C-Tick-todistus PSB-todistus TISI-merkintä SIRIM-hyväksyntä CB-todistus CCC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
---------------------	-------------------------------------

Koko tuotenimi	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093933000
Tilauskoodi	93933000
Tuotekoodi (12NC)	913713034466
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900939330
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900939347

Mittapiirros



Product

HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

