



HF-Selectalume II pour TL5 lamps

HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II est la solution fluorescente la plus économique, fiable, compacte et avantageuse du marché. Elle se caractérise en effet par une technologie innovante qui permet de réaliser des économies d'énergie, une grande flexibilité du système et des performances inégalées. Économique, la solution HF-Selectalume II présente une conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performance applicables. La solution HF-Selectalume II est destinée à être utilisée avec des dispositifs d'éclairage intérieur tels que des spots, des plafonniers et des luminaires encastrés, couramment utilisés dans les bureaux, les commerces, l'industrie, l'hôtellerie et la restauration ainsi que dans d'autres applications caractérisées par l'installation de dispositifs de commande avec une activité de commutation allumage/extinction occasionnelle.

Données du produit


Fonctionnement et électricité		Température	
Tension d'entrée	220 à 240 V	Gamme de températures ambiantes	-15 °C à 50 °C
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	Durée de vie à la température du produit (nom.)	75 °C
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Température maximale du produit (max.)	75 °C
Courant de fuite (max.)	0.5 mA		
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.28 ms		
Pic de courant d'appel (max.)	20 A		
		Mécanique et boîtier	
		Corps du luminaire	L 280x30x21.5
		Approbation et application	
		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
		Classe énergétique	A2/A2 BAT
		Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat CCC Certificat C-Tick Certificat PSB

HF-Selectalume II pour TL5 lamps

	Marquage TISI Approbation SIRIM Certificat CB Certificat CCC Certificat VDE-EMV
Données du produit	
Nom du produit de la commande	HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nom de produit complet	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Code EOC	872790093933000
Code de commande	93933000

Code 12NC	913713034466
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900939330
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900939347

Schéma dimensionnel



Product
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	21.5 mm	265 mm		4.2 mm

