



HF-Selectalume II für TL5 lamps

HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,5 mA
Einschaltstromweite	0,35 ms
Einschaltstrom (max.)	30 A

Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-15 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C

Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
-------------------------	-------

Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 280x30x21,5

Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Energieeffizienzindex	A2 BAT
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CCC-Zertifikat C-Tick-Zertifikat PSB-Zertifizierung TISI-Kennzeichnung SIRIM-Zulassung CB-Zertifikat CCC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat



Produktdaten	
Bestell-Produktname	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II für TL5 lamps

Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	872790093935400
Bestellcode	93935400
Material-Nr. (12NC)	913713034566
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900939354
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8727900939361

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

