

# PHILIPS

## Lighting



# HF-Selectalume II for TL5 lamps

## HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Το μπάλαστ HF-Selectalume II TL5 είναι η πιο οικονομική, αξιόπιστη και εξαιρετική λύση για λαμπτήρες φθορισμού. Αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώσετε με οποιονδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Selectalume II TL5 είναι η ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

### Δεδομένα Προϊόντων

#### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,35 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	30 A

#### Καλωδίωση

Ακροδέκτες εισόδου τύπου βύσματος	Βύσμα WAGO 744
-----------------------------------	----------------

#### Ακροδέκτες εξόδου τύπου βύσματος

Βύσμα WAGO 744 [Κατάλληλο για χειροκίνητη ενσωμάτωση]

#### Θερμοκρασία


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-15 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C

## HF-Selectalume II for TL5 lamps

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 280x30x21.5
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	A2 BAT
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση CCC Πιστοποίηση C-Tick Πιστοποίηση PSB Σήμανση TISI Έγκριση SIRIM Πιστοποίηση CB Πιστοποίηση CCC Πιστοποίηση VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγίας προϊόντος	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Πλήρες όνομα προϊόντος	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093935400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HFS224-39/TL5II
Κωδικός παραγωγίας	93935400
Αρ. υλικού (12NC)	913713034566
Τοπικός κωδικός	HFS224-39/TL5II
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900939354
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
ΕΑΝ/UPC - Κιβώτιο	8727900939361

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

