



HF-Selectalume II para TL5

HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

El balasto HF-Selectalume II es la solución basada en fluorescentes más rentable, fiable, delgada y asequible, con una tecnología altamente disruptiva para ahorrar energía con una alta flexibilidad del sistema y rendimiento insuperado. La rentable HF-Selectalume II tiene un diseño robusto que cumple todas las normas internacionales pertinentes de seguridad y rendimiento. HF-Selectalume II está destinada al uso en luminarias de interior como focos, iluminación directa (downlights) y luminarias empotradas, de uso muy habitual en oficinas, tiendas, industrias, hoteles, restaurantes y otras aplicaciones donde se usan dispositivos de control y el encendido/apagado es ocasional.

Datos del producto

Operativos y eléctricos		Vida útil con temperatura (nom.)		75 °C
Tensión de entrada	220 a 240 V	Temperatura máxima (máx.)		75 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Mecánicos y de carcasa		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Carcasa	L 280x30x21.5	
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA	Aprobación y aplicación		
Anchura de corriente de irrupción	0,35 ms	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]	
Pico de corriente de irrupción (máx.)	30 A	Índice de eficiencia energética	A2 BAT	
Cableado		Marcas de conformidad		
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector WAGO 744	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CCC Certificado C-Tick Certificación PSB Certificado TISI Aprobación SIRIM Certificado CB Certificado CCC Certificado VDE-EMV		
Terminales de salida de tipo de conector	Conector WAGO 744 [Apto para el cableado manual]			
Temperatura				
Rango de temperatura ambiente	-15 °C a 50 °C			



HF-Selectalume II para TL5

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093935400
Código de pedido	93935400
Código 12NC	913713034566
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8727900939354
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900939361

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

