



用于 TL5 灯的 HF- Selectalume II 电子镇流器

HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

经济实惠、稳定性好的高频电子镇流器，专门用于 TL5 荧光灯


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.5 mA
侵入电流宽度	0.35 ms
侵入电流峰值 (最大)	30 A
布线	
连接器类型输入端子	WAGO 744 连接器
连接器类型输出端子	WAGO 744 连接器 [适用于手动连线]
温度	
环境温度范围	-15 °C 至 50 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	75 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C
机械和外壳	
外壳	L 280x30x21.5

审批和申请	
IP 等级	IP20 [手指保护]
能效指数	A2 BAT
批准标志	F 标记 CE 标记 ENEC 证书 CCC C-Tick 证书 PSB 认证 TISI 标记 SIRIM 认证 CB 证书 CCC VDE-EMV 证书
产品数据	
订单产品名称	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
完整的产品名称	HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
完整产品代码	872790093935400
订购代码	913713034566
材料编号 (12NC)	913713034566
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8727900939354
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8727900939361

用于 TL5 灯的 HF-Selectalume II 电子镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4.1 mm	21.5 mm	280.0 mm	265.0 mm	30.0 mm

