



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Teplota okolí	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Rozsah okolních teplot	-15 °C až 50 °C
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Maximální teplota (max.)	75 °C
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Mechanické a materiály	
Šířka náběhového proudu	0,35 ms	Tělo	L 280x39x21.5
Špička náběhového proudu (max.)	30 A	Certifikace a použití	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	15	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Prodrátování		Index energetické účinnosti	A2 BAT
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744	Certifikační značky	Označení F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC Certifikát C-Tick Certifikace PSB Označení
Výstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744 [Vhodný pro ruční připojení]		

HF-Selectalume II for TL5 lamps

	TISI Schválení SIRIM Certifikát CB Certifikát CCC Certifikát VDE-EMV
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093937800
Objednací kód	93937800

Číslo materiálu (12NC)	913713034666
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900939378
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8727900939385

Rozměrové výkresy



Product

HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	21,5 mm	265 mm		4,2 mm

