



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II v nezávislé verzi je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, štíhlé, cenově dostupné a vybavené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Nákladově úsporné řešení HF-S II se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními normami v oblasti bezpečnosti a výkonu. Snížovač zátěže HF-S II je optimalizován zejména pro světelné zdroje PL-T/C. Předřadník HF-Selectalume II je určen pro osvětlení v interiéru, například pro bodové reflektory, downlighty a zapuštěná svítidla široce používaná v kancelářích, maloobchodech, průmyslových prostorech, hotelech, restauracích a dalších oblastech.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Výstupní svorky, typ konektoru	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Konektor WAGO 250 [Vhodný pro ruční připojení]	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Teplota okolí	
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Rozsah okolních teplot	-25 °C až 50 °C
Šířka náběhového proudu	0,25 ms	Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Špička náběhového proudu (max.)	18 A	Maximální teplota (max.)	75 °C
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28	Mechanické a materiály	
Prodrátování		Tělo	L 125.5x67.8x32.0
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 250 [Vhodný pro ruční připojení]	Certifikace a použití	
		Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
		Index energetické účinnosti	A2 BAT

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE
	Označení VDE EMC
Označení a balení	
Objednací název produktu	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829116959800
Objednací kód	16959800

Číslo materiálu (12NC)	913713035666
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291169598
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291169604

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

