



# HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

## HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II es la solución basada en fluorescentes más rentable, fiable, delgada y asequible, con una tecnología altamente disruptiva para ahorrar energía con una alta flexibilidad del sistema y rendimiento insuperado. El rentable balasto HF-Selectalume II tiene un diseño robusto que cumple todas las normas internacionales pertinentes de seguridad y rendimiento. La eliminación de tensión HF-S II está optimizada para lámparas PL-T/C. HF-Selectalume II está destinada al uso en luminarias de interior como focos, iluminación directa (downlights) y luminarias empotradas, de uso muy habitual en oficinas, tiendas, industrias, hoteles, restaurantes y otras aplicaciones donde se usan dispositivos de control y el encendido/apagado es ocasional.

### Datos del producto


Operativos y eléctricos		Terminales de salida de tipo de conector	
Tensión de entrada	220 a 240 V	Conector WAGO 250 [Apto para el cableado manual]	
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA		
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms		
Pico de corriente de irrupción (máx.)	18 A		
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	28		
Cableado		Temperatura	
Terminales de entrada de tipo de conector	Conector WAGO 250 [Apto para el cableado manual]	Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
		Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
		Temperatura máxima (máx.)	75 °C
		Mecánicos y de carcasa	
		Carcasa	L 125.5x67.8x32.0
		Aprobación y aplicación	
		Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
		Índice de eficiencia energética	A2 BAT

## HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

<b>Marcas de conformidad</b>	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE Certificado VDE-EMC
<b>Datos de producto</b>	
<b>Nombre de producto del pedido</b>	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
<b>Nombre completo del producto</b>	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
<b>Full EOC</b>	871829116959800

<b>Código de pedido</b>	16959800
<b>Código 12NC</b>	913713035666
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>EAN/UPC - Producto/Caja</b>	8718291169598
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	12
<b>Embalaje con código EAN/UPC</b>	8718291169604

### Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

