



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II frittstående versjon er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II PLTC SR har en robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. Rekkeavlastningen til HF-S II er hovedsakelig optimalisert for PL-T/C-lamper. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs belysningsløsninger som spotlights, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA
Startstrøm-bredde	0,25 ms
Startstrøm-topp (maks.)	18 A
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 250-kontakt [Egnet for manuell kabling]
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 250-kontakt [Egnet for manuell kabling]


Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	L 125.5x67.8x32.0
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Energieffektivitet	A2 BAT
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat VDE-sertifikat VDE-EMC-merke

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829116963500
Lokal kodebeskrivelse	3328984
Bestillingskode	16963500

Materialenr. (12NC)	913713035866
Lokal bestillingskode	3328984
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291169635
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291169642

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

