



HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II har ööverträffad prestanda och innovativ teknik som sparar energi, systemflexibilitet. Kostnadsbesparande HF-Selectalume II har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. HF-S II dragavlastning är optimerad för PL-T/C-lampor. HF-Selectalume II är avsedd för inomhusarmaturer som strålkastare, downlights och infällt montage, som används i kontorslokaler, butiker, industri, hotell, restauranger och andra tillämpningar där få brytaraktiviteter (av/på) används för de installerade styrenheterna.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,5 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	18 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28
Kabalage	
Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 250-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]
Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 250-anslutning [Lämplig för manuell kabeldragning]


Temperatur	
Omgivningstemperatur	–25 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	75 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 125.5x67.8x32.0
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A2 BAT
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat VDE-EMC-märkning
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Fullständigt produktnamn	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829116963500
Beskrivning av lokal kod	7980455
Beställningsnummer	16963500
Materialnummer (12NC)	913713035866
Lokal kod	7980455

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291169635
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291169642

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0 mm	32,0 mm	125,5 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

