



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Невероятно элегантный и надежный. HF-Essential II — самое экономичное решение для надежной работы люминесцентной лампы. Лучший вариант для знакомства пользователей электромагнитных систем с преимуществами электронных ПРА. Экономичный и надежный HF-Essential II по энергоэффективности относится к классу A2 и обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации. HF-Essential II — идеальный выбор как для использования в новых зданиях, так и для модернизации систем освещения в коммерческом секторе, подходит для поверхностного монтажа, офисного освещения, крытых автостоянок, складских и других помещений.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,5 mA
Длительность импульса пускового тока	0,3 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	24 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	20
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Вставка
Тип разъема выходных клемм	Вставка


Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 °C до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	L280x30x22,7
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A2
Знаки утверждения	Маркировка CE Сертификат KEMA Keur Сертификат CB RoHS-совместимый

HF-Essential II for TL5/TL-D

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Полное название продукта	HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Полный код продукта	871829177068800
Код заказа	913713040766

Материал № (12NC)	913713040766
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291770688
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8718291770695

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 49 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22,7 mm	280,0 mm	270,0 mm	30,0 mm

