



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz

Extremadamente inteligente y fiable. HF-Essential II es la solución más rentable para un funcionamiento fiable de una lámpara fluorescente. También es el producto básico perfecto para los usuarios de sistemas electromagnéticos que desean disfrutar de las ventajas de los balastos electrónicos. El HF-Essential II, que resulta muy fiable y rentable, tiene un índice de ahorro energético de clase A2 y su sólido diseño cumple todas las normas sobre seguridad y rendimiento internacionales pertinentes. HF-Essential II constituye la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones de nueva construcción y de renovación del sector comercial, incluidas la iluminación para oficinas y de montaje en superficie general, garajes, almacenes y otras aplicaciones.

Datos del producto


Operativos y eléctricos		Temperatura	
Tensión de entrada	220 a 240 V	Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 50 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Vida útil con temperatura (nom.)	75 °C
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Temperatura máxima (máx.)	75 °C
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,5 mA	Mecánicos y de carcasa	
Anchura de corriente de irrupción	0,3 ms	Carcasa	L 211x40x28.7
Pico de corriente de irrupción (máx.)	24 A	Aprobación y aplicación	
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	20	Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Cableado		Índice de eficiencia energética	A2
Terminales de entrada de tipo de conector	Inserción	Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado KEMA
Terminales de salida de tipo de conector	Inserción		Certificado CB Conforme con RoHS

HF-Essential II for TL5/TL-D

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Nombre completo del producto	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz
Full EOC	871829177064000
Código de pedido	77064000
Código 12NC	913713040966

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291770640
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	20
Embalaje con código EAN/UPC	8718291770657

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

