



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 236 TL-D II 220-240 50/60Hz

Skutečně inteligentní a spolehlivý. HF-Essential II je nákladově nejvýhodnější řešení pro spolehlivý provoz zářivek. Představuje rovněž ideální výrobek základní řady pro uživatele elektromagnetických systémů, kteří chtějí využívat výhod elektronických předřadníků. Nákladově úsporný a spolehlivý předřadník HF-Essential II má třídu energetické účinnosti A2 a jeho robustní design vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II je ideální volbou pro širokou škálu konstrukčních a modernizačních použití v komerčním sektoru včetně obecné montáže na stěnu, osvětlení kanceláří, parkovacích garáží, skladů a dalších použití.

Údaje o produktu


Provozní a elektrické		Maximální teplota (max.)	
Vstupní napětí	220 až 240 V	80 °C	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Mechanické a materiály	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Tělo	
Svodový proud (max.)	0,5 mA	L 211x40x28,7	
Šířka náběhového proudu	0,37 ms	Certifikace a použití	
Špička náběhového proudu (max.)	20 A	Kód ochrany proti vniknutí	
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	16	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]	
Prodrátování		Index energetické účinnosti	
Vstupní svorky, typ konektoru	Vložka	A2	
Výstupní svorky, typ konektoru	Vložka	Certifikační značky	
Teplota okolí		Značka CE Certifikát CB Certifikát KEMA Keur	
Rozsah okolních teplot	-10 °C až 50 °C	Splňuje požadavky směrnice RoHS	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C	Označení a balení	
		Objednací název produktu	
		HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	
		Celý název výrobku	
		HF-E 236 TL-D II 220-240 50/60Hz	
		Full EOC	
		871829177058900	
		Objednací kód	
		77058900	

HF-Essential II for TL5/TL-D

Číslo materiálu (12NC)	913713041166
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291770589
Číslování SAP – balení v krabičce	20

Pouzdro – EAN/UPC	8718291770596
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

