



# HF-Essential II for TL5/TL-D

## HF-E 418 TL-D II 220-240 50/60Hz

Extremadamente inteligente y fiable. HF-Essential II es la solución más rentable para un funcionamiento fiable de una lámpara fluorescente. También es el producto básico perfecto para los usuarios de sistemas electromagnéticos que desean disfrutar de las ventajas de los balastos electrónicos. El HF-Essential II, que resulta muy fiable y rentable, tiene un índice de ahorro energético de clase A2 y su sólido diseño cumple todas las normas sobre seguridad y rendimiento internacionales pertinentes. HF-Essential II constituye la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones de nueva construcción y de renovación del sector comercial, incluidas la iluminación para oficinas y de montaje en superficie general, garajes, almacenes y otras aplicaciones.

### Datos del producto


| Operativos y eléctricos                         |             | Temperatura                      |                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de entrada                              | 220 a 240 V | Rango de temperatura ambiente    | -10 °C a 50 °C                                                           |
| Line Frequency                                  | 50 to 60 Hz | Vida útil con temperatura (nom.) | 80 °C                                                                    |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz  | Temperatura máxima (máx.)        | 80 °C                                                                    |
| Corriente de pérdida a tierra (máx.)            | 0,5 mA      | Mecánicos y de carcasa           |                                                                          |
| Anchura de corriente de irrupción               | 0,37 ms     | Carcasa                          | L 211x40x28,7                                                            |
| Pico de corriente de irrupción (máx.)           | 20 A        | Aprobación y aplicación          |                                                                          |
| Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.) | 16          | Código de protección de entrada  | IP20 [Protección de los dedos]                                           |
| Cableado                                        |             | Índice de eficiencia energética  | A2                                                                       |
| Terminales de entrada de tipo de conector       | Inserción   | Marcas de conformidad            | Certificado CE Certificado CB Certificado KEMA Keur Conformidad con RoHS |
| Terminales de salida de tipo de conector        | Inserción   |                                  |                                                                          |

## HF-Essential II for TL5/TL-D

| Datos de producto             |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | HF-E II 418 TL-D 220-240V 50/60Hz |
| Nombre completo del producto  | HF-E 418 TL-D II 220-240 50/60Hz  |
| Full EOC                      | 871829177060200                   |
| Código de pedido              | 77060200                          |
| Código 12NC                   | 913713041266                      |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Cantidad por paquete                       | 1             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718291770602 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 20            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718291770619 |

### Plano de dimensiones



| Product                           | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-E II 418 TL-D 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,7 mm | 211,0 mm | 198,0 mm | 39,6 mm |

