



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 121 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Intelligens és megbízható. A HF-Essential II kiváló ár-érték arányú megoldás, amellyel megbízhatóan lehet működtetni a fénycsöveket. Ideális belépő szintű termék olyan elektromágneses rendszerek használóinak, akik ki szeretnék aknázni az elektronikus előtétek nyújtotta előnyöket. A költségtakarékos és megbízható HF-Essential II család A2 osztályú energiahatékonysággal rendelkezik, robosztus kivitelezése pedig megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A HF-Essential II ideális választás az új és meglévő építőipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz, ideértve az általános felületre szerelt, irodai, parkolóház- és raktárvilágítási, valamint egyéb megoldásokat.

Termék adatok


Működtetés és elektronika		A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges) 75 °C	
Bemeneti feszültség	220–240 V	A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum) 75 °C	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz		
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz	Mechanika és tokozás	
Szivárgó földáram (maximum)	0,5 mA	Ház	L 280x29.3x22.7
Induló áramlökés szélessége	0,132 ms		
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	12,5 A	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	60	Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
		Energiahasznosítási index	A2
		Jóváhagyási jelzések	CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány Megfelel a RoHS irányelvnek
Kábelezés			
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	Betét	Termékadatok	
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	Betét	A termék megrendelési neve	HF-E 121 TL5 II 220-240V 50/60Hz
		Teljes terméknév	HF-E 121 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Hőmérséklet		Full EOC	871869641701000
Környezeti hőmérséklet-tartomány	0 és 50 °C között		

HF-Essential II for TL5/TL-D

Rendelési kód	41701000
Cikkszám (12NC)	913713041666
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696417010

Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696417027

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 121 TL5 II 220-240V 50/60Hz	1,2 mm	22,7 mm	280,0 mm	270,0 mm	29,3 mm

