



HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II er den mest kostnadseffektive, pålitelige, slanke og rimelige lysrørløsningen, med banebrytende teknologi som gir energibesparelser, systemfleksibilitet og uovertruffen ytelse. Den kostnadsbesparende HF-Selectalume II har et robust design som tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder. HF-Selectalume II er beregnet for bruk sammen med innendørs løsninger som spotlys, downlights og innfelte armaturer, som ofte brukes i kontorer, butikker, industrilokaler, hoteller, restauranter og andre steder der det monteres styringsmekanismer med periodisk av/på-slåing

Produktdata


Drift og elektronikk		Temperatur for optimal levetid for		75 °C
Inngangsspenning	220 til 240 V	forkoblingsinnfatningen (nom.)		
Line Frequency	50 to 60 Hz	Maksimal temperatur for innfatningen (maks)		75 °C
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz			
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA	Mekanikk og innfatning		
Startstrøm-bredde	0,25 ms	Armaturhus	L360x30x22	
Startstrøm-topp (maks.)	24 A			
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28	Godkjenning og bruksområde		
		Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]	
		Energieffektivitet	A2 BAT	
		Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat CCC-sertifikat C-Tick-sertifikat TISI-merke SIRIM- godkjenning CCC-sertifikat	
Kabling		Produktdata		
Koblingstype på inngangsterminaler	WAGO 744-kontakt	Produktnavn for bestilling	HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	
Koblingstype, utgangsterminaler	WAGO 744-kontakt [Egnet for manuell kabling]	Fullstendig produktnavn	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	
Temperatur				
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 55 °C			

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Full EOC	871829175842600
Bestillingskode	75842600
Materialenr. (12NC)	913713042066
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291758426

SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291758433

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 114-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

