



HF-Selectalume II TL5

HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II to najbardziej ekonomiczne, niezawodne, kompaktowe i niedrogie rozwiązanie świetłówkowe z zastosowaniem przełomowej technologii, która umożliwia energooszczędność, elastyczność systemu i niezrównaną wydajność. Ekonomiczny model HF-Selectalume II charakteryzuje się solidnym wzornictwem spełniającym wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Selectalume II jest przeznaczony do stosowania z oprawami oświetleniowymi do wnętrza, na przykład reflektorami, oświetleniem typu downlight i oprawami schowanymi, które są przeważnie stosowane w biurach, sklepach, przemyśle, hotelarstwie, restauracjach i innych miejscach, w których instalowane są urządzenia sterujące z okazjonalnym przełączaniem

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	24 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Złączka WAGO 744
Złącze wyjściowe typu połączenia	Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania]


Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	L360x30x22
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A2 BAT
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat CCC Certyfikat C-Tick Znak TISI Zatwierdzenie SIRIM Certyfikat CCC

HF-Selectalume II TL5

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V
Pełna nazwa produktu	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829175844000
Kod zamówienia	75844000
Materiał Nr (12NC)	913713042166

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291758440
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718291758457

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

